

Monteringsanvisning och manual för Dragkula för Zoom



Dragkulan är dimensionerad för att klara en dragbelastning på max 50 kg.

Dragkulan monteras i befintligt hål längst bak på Zoomens bottenplatta (under batterierna) enligt bild 1. Spänn skruv och mutter så Dragkulan sitter ordentligt fast.



Bild 1

Dragkulan är tillverkad av rostfritt stål och är därmed nästan underhållsfri.

Vid varje tillfälle man kopplar något till kulan ska man kontrollera att låsbygeln, pos. A i bild 2, fjädrar tillbaka efter öppning.

Efter var 20:de användning ska man kontrollera att skruv med mutter, pos. B i bild 2, sitter på plats och är fastspänd samt kontrollera så att kulan, pos. C i bild 2, sitter stumt fast i draget utan minsta glapp.

Dragkulan är tillverkad så att den inte ska kunna öppnas under körning när den används tillsammans med för denna anpassade tillbehör. Vill man låsa Dragkulan i låst läge kan man ha en sprint, hänglås eller liknande i hålet enl. pos. D i bild 2.




Bild 2

Hoppas du får mycket glädje av din Dragkula.

Mikael Larsson
www.lamemicke.se